



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-11-M-V-R4/1,2M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available

Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

ОВФ

ОВФ

Обхват на оптичните влакна [mm]

35

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

под ъгъл

Дължина

[mm]

1200

Мин. радиус на огъване

[mm]

20

Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4305 / 303)

Материал на обвивката

метал-силикон

Акcesoари

Доставени артикули

E20103

Забележки

Единица на опаковката

1 брой