




Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-W-M6/3M

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Функционален принцип

Дифузен сензор

Обхват на следене

Диапазон според вида оптичен усилвател

OKF; OUF

OKF

Обхват на оптичните влакна [mm]

26

OUF

Обхват на оптичните влакна [mm]

26

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-20...150

Механични данни

Версия на сензорната глава

прав

Сензорна глава

M6

Дължина [mm]

3000

Мин. радиус на огъване [mm]

20

Фазерно изпълнение



Материал от влакна

стъкло

Материал на корпуса на влакната

неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Материал на обвивката

метал-силикон

Забележки

Единица на опаковката

1 брой