


Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-W-M6/3M



Приложение	
Функционален принцип	Дифузен сензор
Обхват на следене	
Диапазон според вида оптичен усилвател	OKF
OKF	
Обхват на оптичните влакна [mm]	22
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-40...150



Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел

FT-00-M-W-M6/3M

Механични данни	
Тегло [g]	174,5
Версия на сензорната глава	прав
Сензорна глава	M6
Дължина на сензорната глава [mm]	35
Дължина [mm]	3000
Мин. радиус на огъване [mm]	45
Фазерно изпълнение	⊗
Диаметър на сърцевината [mm]	1,6
Диаметър на влакната [mm]	0,05
Външен диаметър [mm]	5,4
Материал от влакна	стъкло
Материал на корпуса на влакната	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)
Материал на обвивката	метал-силикон
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой