


Комплект за монтаж на фотоелектрични сензори за дистанционно управление

MOUNTING SET O1D D40



Приложение

Дизайн

Монтаж със скоба

Механични данни

Тегло

[g]

238,2

Тип на монтажа

Монтажен прът; (Ø 40 mm)

Материал

фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); скоба: алуминий безцветно анодизиран; винтове: неръждаема стомана; Гайка: неръждаема стомана

Акcesoари

Доставени артикули

винтове на конекторната глава: 2 x M4 x 45

Забележки

Единица на опаковката

1 брой