


## Плоска маска

SLIT DIAPHRAGM O6 0,5 X 8 MM



## Приложение

|            |                                |     |
|------------|--------------------------------|-----|
| Дизайн     | за типове O6E / O6S Kunststoff |     |
| Приложение | [m]                            | 0,8 |

## Обхват на следене

|                                        |      |     |
|----------------------------------------|------|-----|
| Диаметър на най-малкия откриваем обект | [mm] | 0,3 |
|----------------------------------------|------|-----|

## Механични данни

|          |                                   |                   |
|----------|-----------------------------------|-------------------|
| Тегло    | [g]                               | 4,5               |
| Размери  | [mm]                              | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
| Материал | неръждаема стомана (1.4310 / 301) |                   |

## Забележки

|                       |                                                                                                   |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Забележки             | Най-малкият обект може да бъде открит само ако към предавателя и приемника е прикрепено покритие. |  |
| Единица на опаковката | 1 брой                                                                                            |  |