


Адаптер за оптични влакна

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Приложение

Дизайн

за фиброоптика M11

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-25...60

Механични данни

Тегло

[g]

30,9

Дължина

[mm]

450; (конфигурируеми)

Мин. радиус на огъване

[mm]

30

Фазерно изпълнение

⊙

Диаметър на сърцевината

[mm]

1,0

Външен диаметър

[mm]

2,2

Материал

Адаптер: ABS; PPE; POM

Материал от влакна

PMMA

Материал на обвивката

PE

Акcesoари

Акcesoари (като опция)

Ножица за оптични влакна, E20600

Забележки

Единица на опаковката

1 брой