


E2M200



Адаптерни кабели за камери с видео изход

ADAPTER CABLE M12-M16



- 1 екран L= 120
2 Захранване L= 250

Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Дизайн	камера с видео изход O2M20x
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-45...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	72,4
Монтажна резба	M16
Материал	корпус: PVC; уплътнение: EPDM
Материал на гайката	PVC

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 0,6 m, PVC, черен, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Заклучване: PVC; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm





Адаптерни кабели за камери с видео изход


ADAPTER CABLE M12-M16

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: PVC; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



Цветовете на проводниците :
 BK = черен
 GY = сив
 RD = червен