


E2M202



Адаптерни кабели за камери с видео изход

CONNECTION CABLE M16 3M



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Дизайн	камера с видео изход O2M20x
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-45...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	191,9
Материал	корпус: PVC; уплътнение: EPDM
Материал на гайката	PVC

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 3 m, PVC, черен, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Заклучване: PVC; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm




Адаптерни кабели за камери с видео изход

CONNECTION CABLE M16 3M

Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Заклучване: PVC; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

