
E2M205

Адаптерни кабели за камери с видео изход

CONNECTION CABLE M16 16M



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Дизайн		камера с видео изход O2M20x
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 60 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-45...85
Защита		IP 67
Механични данни		
Тегло	[g]	858,5
Материал		корпус: PVC; уплътнение: EPDM
Материал на гайката		PVC
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Заключване: PVC; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



E2M205


Адаптерни кабели за камери с видео изход

CONNECTION CABLE M16 16M

Електрическо свързване

Кабел: 16 m, PVC, черен, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Заключване: PVC; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

