


E2M231



Монитор с един аналогов видео вход

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Приложение

Приложение Монитор за до 1 камера O2M2xx / O3M2xx

Електрически показатели

Работно напрежение [V] 18...30 DC; ($\pm 10\%$)

Защита срещу пренапрежение да

Захранване за камера [mA] 2000; ($\pm 10\%$)

Входове

Видео вход 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Условия на работа

Околна температура [°C] -40...85

Температура на съхранение [°C] -40...125

Съхранение на влажно [%] < 75; (относителна влажност)

Срок на годност [MON] 24

Защита IP 67

Тестове / одобрения

Удароустойчивост 15,3 G(rms) Честотен обхват 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz



Монитор с един аналогов видео вход

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Механични данни

Тегло	[g]	1202,5
Материал	корпус: ABS черен; фиксиране: алуминий черен	

Дисплеи / работни елементи

Тип на дисплея	цветен дисплей
Размер на дисплея	7"

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Конектор

Кабел: 2 m

Конектор: 1 x M16; кодиране: A






Монитор с един аналогов видео вход

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Връзка



RD:	L+
WH:	L-
BU:	активирайте камерата 1
BN:	активирайте камерата 2
WH/YE:	активирайте камерата 3
GY:	активирайте камерата 4 тахометер
YE:	ръчна спирачка

1	Ядро с коаксиален кабел видео сигнал
2	коаксиален екран видео GND
3	U+
4	0 V