


E2M231



Монитор с един аналогов видео вход

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Приложение		
Приложение	Монитор за до 1 камера O2M2xx / O3M2xx	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Защита срещу пренапрежение		да
Захранване за камера	[mA]	2000; (± 10%)
Входове		
Видео вход	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-40...85
Температура на съхранение	[°C]	-40...125
Съхранение на влажно	[%]	< 75; (относителна влажност)
Срок на годност	[MON]	24
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост		15,3 G(rms) Честотен обхват 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz



Монитор с един аналогов видео вход

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT


Механични данни	
Тегло [g]	1202,5
Материал	корпус: ABS черен; фиксиране: алуминий черен
Дисплеи / работни елементи	
Тип на дисплея	цветен дисплей
Размер на дисплея	7"
Забележки	
Забележки	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване - Конектор	
Кабел: 2 m	
Конектор: 1 x M16; кодиране: A	
	



Монитор с един аналогов видео вход

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Връзка



RD:	L+
WH:	L-
BU:	активируйте камерата 1
BN:	активируйте камерата 2
WH/YE:	активируйте камерата 3
GY:	активируйте камерата 4 тахометер
YE:	ръчна спирачка

1	Ядро с коаксиален кабел видео сигнал
2	коаксиален екран видео GND
3	U+
4	0 V