


# E2M232



## Монитор с два аналогови видео входа

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



| Приложение                     |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Приложение                     | Монитор за до 2 камери O2M2xx / O3M2xx                                         |
| Електрически показатели        |                                                                                |
| Работно напрежение [V]         | 12...32 DC; ( $\pm 10\%$ )                                                     |
| Защита срещу пренапрежение     | да                                                                             |
| Захранване за камера [mA]      | 2000; ( $\pm 10\%$ )                                                           |
| Входове                        |                                                                                |
| Видео вход                     | 1 Vtt, 75 $\Omega$ , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr                        |
| Изходи                         |                                                                                |
| Аналогов токов изход [mA]      | ...2000; ( $\pm 10\%$ )                                                        |
| Условия на работа              |                                                                                |
| Околна температура [°C]        | -40...85                                                                       |
| Температура на съхранение [°C] | -40...125                                                                      |
| Съхранение на влажно [%]       | < 75; (относителна влажност)                                                   |
| Срок на годност [MON]          | 24                                                                             |
| Защита                         | IP 67                                                                          |
| Тестове / одобрения            |                                                                                |
| Удароустойчивост               | 15,3 G(rms) Честотен обхват 24...2000 Hz<br>PSD 0,04...0,10 g <sup>2</sup> /Hz |



## Монитор с два аналогови видео входа

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


| Механични данни                                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Тегло [g]                                                                          | 1342,1                                             |
| Материал                                                                           | корпус: ABS черен; фиксиране: алуминий черен       |
| Дисплеи / работни елементи                                                         |                                                    |
| Тип на дисплея                                                                     | цветен дисплей                                     |
| Размер на дисплея                                                                  | 7"                                                 |
| Забележки                                                                          |                                                    |
| Забележки                                                                          | Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten      |
|                                                                                    | Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen       |
|                                                                                    | Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA) |
| Единица на опаковката                                                              | 1 брой                                             |
| Електрическо свързване - Конектор                                                  |                                                    |
| Кабел: 2 m                                                                         |                                                    |
| Конектор: 2 x M16; кодиране: A                                                     |                                                    |
|  |                                                    |



Монитор с два аналогови видео входа

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Връзка



|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| RD:    | L+                               |
| WH:    | L-                               |
| BU:    | активирайте камерата 1           |
| BN:    | активирайте камерата 2           |
| WH/YE: | активирайте камерата 3           |
| GY:    | активирайте камерата 4 тахометер |
| YE:    | ръчна спирачка                   |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Ядро с коаксиален кабел видео сигнал |
| 2 | коаксиален екран видео GND           |
| 3 | U+                                   |
| 4 | 0 V                                  |