


E2M235

Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Електрически показатели

Работно напрежение [V] 12 DC; ($\pm 1,5V$)

Защита срещу пренапрежение да

Условия на работа

Околна температура [°C] -40...85

Температура на съхранение [°C] -40...125

Съхранение на влажно [%] < 75; (относителна влажност)

Срок на годност [MON] 24

Защита IP 67

Механични данни

Тегло [g] 149

Материал корпус: ABS черен

Акcesoари

Доставени артикули Предпазни капаци

Забележки

Единица на опаковката 1 брой



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: M16; кодиране: A



C1...3

1	Ядро с коаксиален кабел видео сигнал
2	коаксиален екран видео GND
3	U+
4	0 V

Електрическо свързване - щекер

Конектор: M16; кодиране: A



MON

1	Ядро с коаксиален кабел видео сигнал
2	коаксиален екран видео GND
3	не се използва
4	не се използва