


E2M251



Свързващ кабел за мултифункционална кутия

E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Приложение

Система	Без халоген; Заварачни приложения
Дизайн	За свързване на MultiViewBox E2M250

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 60 DC
------------------------	---------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-45...85
Защита	IP 67

Механични данни

Тегло [g]	322,8
Материал	корпус: цинкова отливка; уплътнение: PBT
Материал на гайката	цинкова отливка
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване при неподвижен монтаж ≥ 100 mm

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 3,85 m, PUR, Без халоген, черен, $\varnothing$ 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M16, прав; кодиране: A; Заклучване: цинкова отливка



1	12 / 24 V DC червен
2	GND бял
3	IN 1 син
4	IN 2 кафяв
5	IN 3 бяло / жълто
6	IN 4 сив
7	не се използва
8	не се използва