


E2M252



Конектор за окабеляване

WIRABLE SOCKET M16 8P



Приложение

Дизайн

За свързване на MultiViewBox E2M250

Електрически показатели

Работно напрежение

[V]

< 60 DC

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-45...85

Защита

IP 67

Механични данни

Тегло

[g]

36,9

Материал

корпус: цинкова отливка; уплътнение: PBT

Материал на гайката

цинкова отливка

Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

терминали:

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M16, прав; Заклучване: цинкова отливка