


E2M260



Адаптерни кабели за камери с видео изход

ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Защита срещу пренапрежение	да

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Тегло [g]	58,5
Материал	фиксиране: ABS

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M16; кодиране: A



1	Ядро с коаксиален кабел видео сигнал
2	коаксиален екран видео GND
3	U+
4	0 V