


E2D100



USB свързващ кабел

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Система Без халоген

Електрически показатели

Клас на защита III

Условия на работа

Околна температура [°C] 0...60

Защита IP 54

Тестове / одобрения

EMC EN 61000-6-1

Механични данни

Материал PUR

Формиран корпусен материал PUR

Материал на гайката месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген; 4 x 0,25 mm²


Електрическо свързване - Stecker



USB свързващ кабел

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


Връзка



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x USB, прав; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

