




Заваръчна тръба за температурни сензори

WELDING THERMOWELL G1/2 V4A



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Приложение

Дизайн	за температурни сензори TA343x, TAA431, TAD191
Номинално налягане [bar]	160

Обхват на измерване / настройка

Дължина на сондата L [mm]	126,5
---------------------------	-------

Механични данни

Тегло [g]	180,8
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус Ø 8,2 mm
Процес на свързване	Ø 35 mm
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	< 0,6

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------