
E30407

Заваръчен адаптер за процесни сензори

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



1 закрепващ винт
2 затягащ пръстен
3 Заваряваща се втулка

EC 1935/2004 FDA

Приложение		
Дизайн		за температурни сензори Ø 6 mm
Инсталация		Клемно съединение
Номинално налягане	[bar]	10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...150
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане		Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност		Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни		
Тегло	[g]	56,1
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); затягащ пръстен: PEEK
Усилие на затягане	[Nm]	< 10
Свързване на сензора		Ø 6 mm
Процес на свързване		Адаптер за заваряване Ø 25 mm
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой