


# E30436



## Джъмпер за клапан

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



### Приложение

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген |
| Без силикон | да                       |

### Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 50 AC / < 60 DC |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                 |

### Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...85 |
| Защита                  | IP 65    |

### Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Тегло [g]                  | 66,7                        |
| Формиран корпусен материал | TPU                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |
| Уплътнителен материал      | FKM                         |

### Забележки


|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

## Джъмпер за клапан

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

### Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x клапан тип A DIN, прав; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



### Електрическо свързване

Кабел: 0,4 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm<sup>2</sup>

### Връзка



Цвета на проводниците :

BK = черен  
 BN = кафяв  
 BU = син  
 GN/YE = зелен/жълт

### Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

