




IO-Link Bluetooth адаптер

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER



Приложение		
Система	контакти със златно покритие	
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Намибия; Бразилия; Китай; Индия; Сингапур; Мексико; Южна Африка; Малайзия; Виетнам; Чили; Тайланд; Тайван; Южна Корея; Индонезия	
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...30 DC
Номинално напрежение DC	[V]	24
Консумация на ток	[mA]	30...830; (24 V DC, пълно натоварване)
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Софтуер / програмиране		
Опции за задаване на параметри	запис на стойност на процеса	
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link; Bluetooth	
Bluetooth		
Стандарт за предаване	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1	
Честотна лента	2,4 - 2,482 GHZ	



IO-Link Bluetooth адаптер

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Предавателна мощност [mW]	10; (10 dBm)
Обхват	тип. 20 m

IO-Link Device	
Тип трансфер	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия	1.0; 1.1
SDCI стандарт	IEC 61131-9
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A

Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...60
Температура на съхранение [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Удароустойчивост	DIN EN 60068-2-27	15 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации	DIN EN 60068-2-6	2 Земно притегляне (10...150 Hz)
MTTF [Години]	285	
UL одобрение	Файл номер UL	E205959

Механични данни		
Тегло [g]	88,5	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); месинг (2.0401); PA; PBT; FKM; уплътнение: FKM;	

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	IO-Link	1 x Светодиод, жълт
	Bluetooth	1 x Светодиод, син

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



1	L+ захранване
2	OUT2
3	L- захранване
4	OUT1

E30446




IO-Link Bluetooth адаптер

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Електрическо свързване - конектор


Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



1	L+ захранване
2	OUT2
3	L- захранване
4	OUT1

Електрическо свързване

Връзка



OUT1:	IO-Link
	цветове съгласно DIN EN 60947-5-2
	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял