


Уплътнител

SEAL RING EPDM G1/2



Приложение

Дизайн

за устройства с технологична връзка G ½

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-40...130

Тестове / одобрения

Стандарт

DIN EN ISO 1179-2

Механични данни

Тегло

[g]

4,05

Вътрешен диаметър

[mm]

18,5

Външен диаметър

[mm]

23,9

Материал

EPDM

Забележки

Единица на опаковката

10 брой