


Завинтващ адаптер за сензори за процес

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel S8



1 уплътнителен пръстен с две ръбове

Приложение

Приложение	приложения за маслена хидравлика; Активира ориентацията на сензора
Инсталация	за монтаж на тръба; за монтаж на равна повърхност; (за монтаж на тръба M16 x 1,5 необходим е адаптер за тръба; за монтаж на равна повърхност необходими са допълнителни адаптери)
Номинално налягане [bar]	630

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	61
Материал	стомана (1.0718 / 12L13); неръждаема стомана (1.4305 / 303); стомана (1.0216); FKM; Покритие от Zn-Ni
Свързване на сензора	G 1/4 външна резба
Процес на свързване	резбова връзка M16 x 1,5 Вътрешна резба конусно уплътнение: S8
Запечатването	уплътнителен пръстен с две ръбове

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------