


Уплътнител

SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM



Приложение

Дизайн

за устройства с технологична връзка G ½

Условия на работа

Околна температура

[°C]

-15...200

Тестове / одобрения

Стандарт

DIN EN ISO 1179-2

Механични данни

Тегло

[g]

3,4

Вътрешен диаметър

[mm]

18,5

Външен диаметър

[mm]

23,9

Материал

FKM

Забележки

Единица на опаковката

5 брой