


Заваръчен адаптер за процесни сензори

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 отвор за оттичане
3 уплътнителна фаска

Приложение

Дизайн	с отвор за оттичане, за инсталиране на LDL20x
Номинално налягане [bar]	50
Забележка за рейтинга на налягане	адаптер за връзка със сензора

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	113,8
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора	G 1 Aseptoflex Vario
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 38 mm

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------