

О-пръстен

O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-30...200
--------------------	------	-----------

Механични данни

Тегло	[g]	1,95
Вътрешен диаметър	[mm]	16,4
Външен диаметър	[mm]	18,4
Материал		FKM

Забележки

Единица на опаковката	5 брой
-----------------------	--------