


О-пръстен

O-RG 16,40x1,00/EPDM 5 PIECE



Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...150
--------------------	------	-----------

Механични данни

Тегло	[g]	1,85
Вътрешен диаметър	[mm]	16,4
Външен диаметър	[mm]	18,4
Материал		EPDM

Забележки

Единица на опаковката	5 брой
-----------------------	--------