




Заваръчен адаптер за процесни сензори

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 уплътнителна фаска
2 G1 Вътрешна резба
3 Уплътняващ ръб

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Приложение		
Номинално налягане	[bar]	150
Забележка за рейтинга на налягане		адаптер за връзка със сензора
MAWP (за приложения съгласно CRN)	[bar]	150
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане		Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност		Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни		
Тегло	[g]	300
Материали (мокри части)		неръждаема стомана (1.4404 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора		G 1 уплътняващ конус
Процес на свързване		Адаптер за заваряване Ø 50 mm
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой