


сензори за налягане с учебни бутони

TEACHT BOTTON F EPS

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Условия на работа

Защита	IP 40
--------	-------

Механични данни

Материал	неръждаема стомана (1.4305 / 303); PA; PMMA
----------	---

Забележки

Забележки	п.с. = не е свързан
-----------	---------------------

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

E30051




сензори за налягане с учебни бутони

TEACHT BOTTON F EPS

Електрическо свързване

Кабел: 0,9 m, PUR

Връзка



BN =

BU =

Цветовете на проводниците :

кафяв

син