


Заваръчен адаптер за процесни сензори

ADAPT G1/2-WELDING SHOULDER



1 Уплътняващ ръб

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Приложение

Номинално налягане [bar]	50
Забележка за рейтинга на налягане	адаптер за връзка със сензора
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar]	75

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	190
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 45 mm

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------