




Щекер за захранване

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: E80120

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 Захранване
2 Конектор M12



Електрически показатели

Номинална честота AC	[Hz]	50...60
Обхват на входното напрежение	[V]	100...240
Изходно напрежение DC	[V]	24
Входящ ток (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,2

Изходи

Общ изходящ ток	[A]	0,33
-----------------	-----	------

Условия на работа

Защита	IP 40; (Конектор M12: IP 67)
--------	------------------------------

Механични данни

Тегло	[g]	135
Материал		PPE

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m; 2 x 0,5 mm ²

Конектор: 1 x M12
