


Уплътнителна тапа за процесна връзка

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO



- 1 жлеб за уплътнителен пръстен DIN 3869-33-FKM
 2 Канал за О-пръстен 24 x 2 (EPDM) или уплътнителни пръстени

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Приложение		
Номинално налягане	[bar]	100
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.	
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.	
Механични данни		
Тегло	[g]	203
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4; уплътнител: FKM	
Процес на свързване	резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario	
Акcesoари		
Доставени артикули	О-пръстени: 1 x 24 x 2 (EPDM), в контакт със средата, E30054 О-пръстени: 1, DIN 3869-33-FKM	
Акcesoари (като опция)	О-пръстен: 24 x 2 (FKM), в контакт със средата, E30123 уплътнителен пръстен: PEEK, в контакт със средата, E30124	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	