


Завинтващ адаптер за сензори за процес

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Приложение		
Номинално налягане	[bar]	100
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.	
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.	
Механични данни		
Тегло	[g]	192
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Свързване на сензора	G 1 Aseptoflex Vario	
Процес на свързване	резбова връзка G 1/2	
Акcesoари		
Доставени артикули	О-пръстени: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA	
Акcesoари (като опция)	О-пръстен: 1 x 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	