


Заваръчен адаптер за процесни сензори

ADAPT M12-WELDING ACCESSORY



1 Уплътняващ ръб

EC 1935/2004 

Приложение

Температура на средата	[°C]	< 250
Номинално налягане	[bar]	50

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	33,05
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Усилие на затягане	[Nm]	5...20
Свързване на сензора	M12 x 1,5 уплътняващ конус	
Процес на свързване	Адаптер за заваряване Ø 19 mm	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------