


## Заваръчен адаптер за процесни сензори

ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY



1 Уплътняващ ръб

EC 1935/2004 

## Приложение

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Температура на средата | [°C]  | < 250 |
| Номинално налягане     | [bar] | 50    |

## Тестове / одобрения

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
| Инструкции за безопасност              | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.     |

## Механични данни

|                      |                                    |        |
|----------------------|------------------------------------|--------|
| Тегло                | [g]                                | 45,1   |
| Материал             | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |        |
| Усилие на затягане   | [Nm]                               | 5...20 |
| Свързване на сензора | M12 x 1,5 уплътняващ конус         |        |
| Процес на свързване  | Адаптер за заваряване Ø 25 mm      |        |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|