


Защитна тръба за температурни сензори

PROTECTIVE TUBE FOR TA



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Приложение			
Дизайн		за температурни сензори TA34xx, TAA431, TAD191	
Номинално налягане	[bar]		
		300	
Обхват на измерване / настройка			
Дължина на сондата L		[mm]	53
Механични данни			
Тегло		[g]	172,9
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Усилие на затягане		[Nm]	30...50
Свързване на сензора		G 1/2 уплътняващ конус Ø 8,2 mm	
Процес на свързване		G 1/2	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		< 0,6 / -	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	