


Процесен адаптер Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Приложение		
Номинално налягане	[bar]	16
MAWP (за приложения съгласно CRN)	[bar]	16
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.	
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.	
Механични данни		
Тегло	[g]	269
Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)	
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус	
Процес на свързване	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	