


Завинтващ адаптер за сензори за процес

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX



- 1 резба Aseptoflex
2 уплътнителна фаска Aseptoflex адаптер
3 Dichtkante сензор



ЕС 1935/2004 FCM FDA

Приложение

Номинално налягане [bar] 50

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване
под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението
и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта
трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g] 187

Материал неръждаема стомана (1.4435 / 316L)

Свързване на сензора G 1/2 уплътняващ конус

Процес на свързване резбова връзка Aseptoflex

Повърхностни
характеристики Ra / Rz на
мокрите части 0,4 / 4

Забележки

Единица на опаковката 1 брой