


Процесен адаптер Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Адаптер
- 2 уплътнител
- 3 отвор за оттичане
- 4 Уплътняващ ръб



EC 1935/2004 FDA

Приложение

Номинално налягане	[bar]	25
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	142,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Свързване на сензора	G 1/2 уплътняващ конус	
Процес на свързване	Clamp DN38 (1,5")	
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	< 0,8 / 8	
Запечатването	метал до PEEK	
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H3	

E33405



Процесен адаптер Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Акcesoари

Доставени артикули

О-пръстен: 1, EPDM

Забележки

Единица на опаковката

1 брой