


Технологичен адаптер тръбен фитинг DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 Канал за О-пръстен DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Приложение		
Дизайн		за тръби DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Номинално налягане	[bar]	40
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане		Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност		Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Стандарт		DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Механични данни		
Тегло	[g]	399
Материал		неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора		G 1/2 уплътняващ конус
Процес на свързване		тръбен фитинг DN40 DIN 11864-1-A-BS
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части		0,4 / 4

E33408



Технологичен адаптер тръбен фитинг DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Хигиенно оборудване според DIN 11866	НЗ
Акcesoари	
Доставени артикули	О-пръстен:, FKM
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой