


## Монтаж с прогресивен пръстен

PROGRESSIVE RG FITTING D6/G1/4



## Приложение

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Инсталация               | Монтаж с прогресивен пръстен |
| Номинално налягане [bar] | 50                           |

## Тестове / одобрения

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
| Инструкции за безопасност              | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.     |

## Механични данни

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Тегло [g]            | 39,4                              |
| Материал             | неръждаема стомана (1.4571/316Ti) |
| Свързване на сензора | Ø 6 mm                            |
| Процес на свързване  | резбова връзка G 1/4              |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|