


Монтажен адаптер за процесни сензори

ADAPT IFM-TANK SPUD AV



- 1 Aseptoflex Vario
2 отвор за оттичане
3 уплътнителна фаска



EC 1935/2004 FDA

Приложение

Дизайн

аксесоари за, PY200x, PM17xx, PI27xx,
PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal

Номинално налягане

[bar]

34

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване
под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението
и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта
трябва да се проверява във всички приложения.



Монтажен адаптер за процесни сензори

ADAPT IFM-TANK SPUD AV

Механични данни	
Тегло [g]	1602
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4; O-пръстени: EPDM
Свързване на сензора	G 1 Aseptoflex Vario
Процес на свързване	Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal
Запечатването	уплътнител
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4
Акcesoари	
Доставени артикули	O-пръстен: 1 x 24 x 2, EPDM, съвместим с FDA, E30054
Акcesoари (като опция)	O-пръстен: 24 x 2, FKM и FDA съвместими, E30123
	уплътнителен пръстен:, PEEK, FDA съвместим, E30124
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой