


## Процесен адаптер Tri-Clamp

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: отвор за оттичане



EC 1935/2004 FDA

## Приложение

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Дизайн                   | с отвор за оттичане |
| Номинално налягане [bar] | 100                 |

## Тестове / одобрения

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
| Инструкции за безопасност              | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.     |

## Механични данни

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Тегло [g]                            | 156,5                                                                            |
| Материали (мокри части)              | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Свързване на сензора                 | G 1 уплътняващ конус                                                             |
| Процес на свързване                  | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)                                |
| Запечатването                        | уплътнител                                                                       |
| Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4                                                                               |

## Акcesoари

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Доставени артикули | О-пръстен: 26 x 3, EPDM, съвместим с FDA, E30438 |
|                    | О-пръстен: 26 x 3, FKM и FDA съвместими, E30437  |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|