


Адаптер за хигиенни процеси

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Приложение		
Номинално налягане	[bar]	40
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.	
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.	
Механични данни		
Тегло	[g]	283,5
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4	
Свързване на сензора	G 1 уплътняващ конус	
Процес на свързване	тръбен фитинг DN40 (1,5") DIN 11851	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	