




## Процесен адаптер Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 Уплътняващ ръб

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

## Приложение

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Номинално налягане                | [bar] | 16 |
| MAWP (за приложения съгласно CRN) | [bar] | 16 |

## Тестове / одобрения

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
| Инструкции за безопасност              | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.     |

## Механични данни

|                                      |                                                                                  |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Тегло                                | [g]                                                                              | 231 |
| Материали (мокри части)              | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 |     |
| Свързване на сензора                 | G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario                                              |     |
| Процес на свързване                  | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)                                             |     |
| Запечатването                        | метал към метал                                                                  |     |
| Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H4                                                                               |     |

## Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|