


Адаптер за хигиенни процеси

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



1 Уплътняващ ръб

EC 1935/2004 FCM 

Приложение

Номинално налягане [bar]	40
--------------------------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	136
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4
Свързване на сензора	G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario
Процес на свързване	тръбен фитинг DN32 (1,25") DIN 11851
Запечатването	метал към метал
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------