


Работен адаптер Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 Уплътняващ ръб

ЕС 1935/2004 FCM FDA

Приложение

Номинално налягане	[bar]	25
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	481
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4	
Свързване на сензора	G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario	
Процес на свързване	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Запечатването	метал към метал	
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------