


Процесен адаптер за монтаж на тръби за SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"



1 Уплътняващ ръб

EC 1935/2004 FCM 

Приложение

Номинално налягане [bar] 25

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане

Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.

Инструкции за безопасност

Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g] 267

Материали (мокри части)

неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4

Свързване на сензора

G 1 Вътрешна резба Aseptoflex Vario

Процес на свързване

Сглобяване на тръби за SMS DN50 (2")

Запечатването

метал към метал

Хигиенно оборудване според DIN 11866

H4

Забележки

Единица на опаковката

1 брой