


Адаптер за хигиенни процеси

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

Артикулет не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Номинално налягане	[bar]	40
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло	[g]	146,5
Материали (мокри части)	неръждаема стомана (1.4404 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4	
Свързване на сензора	G 3/4	
Процес на свързване	тръбен фитинг DN25 (1") DIN 11851	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------