


Адаптер за хигиенни процеси

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Номинално налягане	[bar]	40
--------------------	-------	----

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Материал	неръждаема стомана (1.4435 / 316L)
Свързване на сензора	G 3/4
Процес на свързване	тръбен фитинг DN40 (1,5") DIN 11851
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части	0,4 / 4
Хигиенно оборудване според DIN 11866	H4

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------